


**CB-VT 140/3,6 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nostre fascette serracavo ignifughe sono adatte all'uso in ambienti con requisiti antincendio estremamente severi. Sono conformi alla norma EN45545 per l'uso in veicoli ferroviari.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 3,5 x 140 mm, poliammide 66, 180 N
N. d'ordine	<a href="#">2659500000</a>
Tipo	CB-VT 140/3,6 WT
GTIN (EAN)	4050118682960
CPZ	100 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5.5118 inch
Larghezza	3.5 mm	Larghezza (pollici)	0.1378 inch
Peso netto	0.6 g		

#### Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C Temperatura d'esercizio continuo, min. -40 °C  
 Temperatura d'esercizio continuo, max. 85 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	35 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	180 N	Diametro fascio, max.	32 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	40 lbf	Diametro fascio, min.	2.5 mm

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

