


CB-VT 140/3,6 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le nostre fascette serracavo ignifughe sono adatte all'uso in ambienti con requisiti antincendio estremamente severi. Sono conformi alla norma EN45545 per l'uso in veicoli ferroviari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 3,5 x 140 mm, poliammide 66, 180 N
N. d'ordine	2659500000
Tipo	CB-VT 140/3,6 WT
GTIN (EAN)	4050118682960
CPZ	100 Pieza

CB-VT 140/3,6 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5.5118 inch
Larghezza	3.5 mm	Larghezza (pollici)	0.1378 inch
Peso netto	0.6 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C Temperatura d'esercizio continuo, min. -40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogen	No
Diametro del cavo, max.	35 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	180 N	Diametro fascio, max.	32 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	40 lbf	Diametro fascio, min.	2.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-VT 140/3,6 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

