

CB-VT 200/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le nostre fascette serracavo ignifughe sono adatte all'uso in ambienti con requisiti antincendio estremamente severi. Sono conformi alla norma EN45545 per l'uso in veicoli ferroviari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 4.8 x 200 mm, poliammide 66, 220 N
N. d'ordine	2659520000
Tipo	CB-VT 200/4,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682984
CPZ	100 Pieza

CB-VT 200/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7.874 inch
Larghezza	4.8 mm	Larghezza (pollici)	0.189 inch
Peso netto	1.4 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	85 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogenici	No
Diametro del cavo, max.	50 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	220 N	Diametro fascio, max.	50 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Diametro fascio, min.	3 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB-VT 200/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

