


STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2666060000
Tipo	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
CPZ	1 Pieza

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	455 mm	Profondità (pollici)	17.9134 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12.5984 inch
Larghezza	255 mm	Larghezza (pollici)	10.0394 inch
Altezza di fissaggio	320 mm	Peso netto	800 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Alimentazione elettrica

Tensione di alimentazione per uscite	24 V DC +20 %/ -15 %	Ingressi e sistema della tensione di alimentazione	230 V AC
--------------------------------------	----------------------	--	----------

Dati di sistema

Interfaccia	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	Numero max. di moduli	0
Interfaccia di configurazione	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Possibile espansione della memorie dati Sì del programma	
Utensile ingegneristico	u-create web	Ambiente di programmazione	basato sulla pagina web
Memoria (Flash)	4 GB	Clock in tempo reale	Capacità tampone (max. 5 giorni)
Protocollo bus di campo	TCP/IP		

Dati generali

Guida equipaggiata	TS 35
--------------------	-------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		