

**STARTERKIT-UC20-WL2000-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2666080000
Tipo	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-AC</a>
GTIN (EAN)	4050118681536
CPZ	1 Pieza

## STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	455 mm	Profondità (pollici)	17.9134 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12.5984 inch
Larghezza	255 mm	Larghezza (pollici)	10.0394 inch
Peso netto	800 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

### Alimentazione elettrica

Tensione di alimentazione per uscite	24 V DC +20 %/ -15 %	Ingressi e sistema della tensione di alimentazione	24 V DC +20 %/ -15 %
--------------------------------------	----------------------	--	----------------------

### Dati di collegamento

Tipo di collegamento	PUSH IN
----------------------	---------

### Dati di sistema

Interfaccia di configurazione	Micro USB 2.0	Processore	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
collegamento	PUSH IN	Ambiente di programmazione	basato sulla pagina web
Memoria (Flash)	8 GB	Clock in tempo reale	Con batteria tampone
Protocollo bus di campo	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		