



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a inne- sto necessari: 1
N. d'ordine	<u>2668190000</u>
Tipo	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000438

27-44-02-17

27-44-02-17

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni	'		
Omologazioni	c SU *us		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Sito web UL		
N° certificato (cURus)	E92202		
Dimensioni e pesi			
D. (0.4	B (1937 / 1973)	4.0000: 1
Profondità Posizione verticale	34 mm 46.65 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch 1.8366 inch
	14.5 mm	Altezza (pollici)	0.5709 inch
Larghezza Peso netto	10.1 g	Larghezza (pollici)	0.5709 IIICII
Temperature			
Valori limite di temperatura	-40 °C 125 °C		
Conformità ambientale del pro	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane	sulfonate 29420-49-3	
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd		
Dati di collegamento PE Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite		
	tramite telaio del modulo		
Dati generali			
Numero di poli	2	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	1012 Ω	Cicli di inserimento	≥ 500
Гіро	Maschio	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1000 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	70 A	Slot a innesto necessari	1
Versione			
Lunghezza di spellatura, collegamento d dimensionamento	i 15 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Sezione di collegamento cavo, max.	25 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm²
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438

Data di creazione 13.11.2025 09:38:51 MEZ

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Versione catalogo / Disegni

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000438

EC000438

27-44-02-17





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Contatti a crimpare 70 A



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP70 M 10	Versione
N. d'ordine	<u>2668350000</u>	Maschio, argento, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118802290	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 10 P	Versione
N. d'ordine	2691240000	Maschio, argento, 19 mm²
GTIN (EAN)	4050118802900	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 16	Versione
N. d'ordine	2668360000	Maschio, argento, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802795	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 16 P	Versione
N. d'ordine	<u>2691250000</u>	Maschio, argento, 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118803020	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 25	Versione
N. d'ordine	<u>2668370000</u>	Maschio, argento, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118803013	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 25 P	Versione
N. d'ordine	2691260000	Maschio, argento, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803037	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 6	Versione
N. d'ordine	<u>2668280000</u>	Maschio, argento, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118802788	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP70 M 6 P	Versione
N. d'ordine	<u>2691190000</u>	Maschio, argento, 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118802887	
CPZ	10 ST	

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Moduli elettrici



lessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP 70 FAS	Versione
N. d'ordine	2748310000	Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a
GTIN (EAN)	4050118890884	vite assiale, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
CPZ	2 ST	
Tipo	HDC MHP 70 FC	Versione
Tipo N. d'ordine	HDC MHP 70 FC 2668180000	Versione Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a
•		