

## **AEP ITB 2.5 BB 2C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale
N. d'ordine	<u>2668780000</u>
Tipo	AEP ITB 2.5 BB 2C
GTIN (EAN)	4064675030409
CPZ	20 Pieza



## **AEP ITB 2.5 BB 2C**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	_			
Profondità	36.55 mm	Profondità (pollici)	1.439 inch	
Posizione verticale	62.64 mm	Altezza (pollici)	2.4661 inch	
Larghezza	2.1 mm	Larghezza (pollici)	0.0827 inch	
Peso netto	2.2 g	Larginozza (politor)	0.0027 IIICH	
Temperature				
	25.02 55.02		<b>5</b> .00 40.00	
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 ℃	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conference			
REACH SVHC	Conforme senza esenzione  No SVHC superiori a 0,1 wt%			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0, i w	190		
Aaltri dati tecnici				
bloccabile	Sì			
	01			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	