

## **APP ITB 16 BB 2C/NDT BL**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale
N. d'ordine	<u>2668890000</u>
Tipo	APP ITB 16 BB 2C/NDT BL
GTIN (EAN)	4064675266297
CPZ	20 Pieza

Versione catalogo / Disegni



## **APP ITB 16 BB 2C/NDT BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Posizione verticale	94.07 mm	Altezza (pollici)	3.7035 inch	
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch	
Peso netto	5.13 g			
Temperature				
	05.00 55.00	T	F 00 40 00	
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
0				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	,		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	<u>/</u> 0		
Aaltri dati tecnici				
	0)			
bloccabile	Sì			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	blu	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	COIOII	Diu	
Ciasse u iillidiliilidpiilid UL 54	v-U			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			