

IE-FC-DFM-KNOB-4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Bloccaggio manopola di comando, NEMA 4X
N. d'ordine	2669640000
Tipo	IE-FC-DFM-KNOB-4X
GTIN (EAN)	4050118800531
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

Dimensioni e pesi

Profondità	27.5 mm	Profondità (pollici)	1.0827 inch
Posizione verticale	134 mm	Altezza (pollici)	5.2756 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5.1968 inch
Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	824.97 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di prodotto	Telaio doppio, Coperchio in metallo, Bloccaggio manopola di comando, NEMA 4X	Grado di protezione	IP65, in stato chiuso
Grado di protezione (UL)	Type 4X	Materiale struttura	Pressofusione di zinco, rivestito a polvere
Materiale coperchio	Pressofusione di zinco, rivestito a polvere		


Standard generali

N° certificato (cURus)	E223801	N° certificato (DNV)	TAA000022B
N° certificato (CSA)	2000039-80039714		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Disegno quotato




Unità di misura: mm

Sezione di montaggio



Unità di misura: mm

Disegno quotato



Unità di misura: pollici

Sezione di montaggio



Unità di misura: pollici

IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Neutro retro incollato



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1707270000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190925116	
CPZ	80 ST	
Tipo	SM 27/18 K MC NE SI	Versione
N. d'ordine	1713760000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento
GTIN (EAN)	4008190331177	
CPZ	80 ST	
Tipo	SM 27/18 K MC NE GR	Versione
N. d'ordine	1073340000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248831425	
CPZ	80 ST	

Accessori per FrontCom Vario



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FC-KEY	Versione
N. d'ordine	1465930000	FrontCom, Chiave di scorta, Telaio singolo, altro
GTIN (EAN)	4050118272314	
CPZ	1 ST	

IE-FC-DFM-KNOB-4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	IE-FC-PWPC	Versione	
N. d'ordine	1450820000	FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo	
GTIN (EAN)	4050118255584		
CPZ	1 ST		

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Versione	
N. d'ordine	1736181044	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco, innestabile	
GTIN (EAN)	4008190985950		
CPZ	200 ST		