



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

Il collegamento a crimpare è caratterizzato da un'alta affidabilità funzionale. Con questa tecnologia di collegamento, il conduttore viene crimpato con il contatto e poi innestato nel portacontatti. La connessione tra conduttore e crimp è resistente alle vibrazioni e vanta una stabilità a lungo termine.

I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contact
N. d'ordine	<a href="#">2673730000</a>
Tipo	SAI-M12-KBC-22/24
GTIN (EAN)	4050118754599
CPZ	100 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0.29 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Superficie dei contatti	dorata	Sezione di collegamento	AWG 22 - AWG 24
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Materiale dei contatti	Lega di rame
Corrente nominale	7 A	Cicli di inserimento	≥ 250
Grado di lordura	3	Genere di contatto	Femmina
Sezione di collegamento, max.	0.33 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, min.	0.21 mm <sup>2</sup>

**Dati generali**

Collegamento 1	M12 Contact	Collegamento 2	Crimp
Materiale dei contatti	Lega di rame	Superficie dei contatti	dorata
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.21 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0.33 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.21 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	0.33 mm <sup>2</sup>
Cicli di inserimento	≥ 250		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## Accessori

### ... per M12



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-TMCSK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1381690000</a>	Utensile di compressione, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-TMC-PD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1381700000</a>	Inserto pinza crimpatrice, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183856	
CPZ	1 ST	