



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

Il collegamento a crimpare è caratterizzato da un'alta affidabilità funzionale. Con questa tecnologia di collegamento, il conduttore viene crimpato con il contatto e poi innestato nel portacontatti. La connessione tra conduttore e crimp è resistente alle vibrazioni e vanta una stabilità a lungo termine.

I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Contact
N. d'ordine	2673740000
Tipo	SAI-M12-KBC-26/28
GTIN (EAN)	4050118755084
CPZ	100 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.26 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Superficie dei contatti	dorata	Sezione di collegamento	AWG 26 - AWG 28
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Materiale dei contatti	Lega di rame
Corrente nominale	7 A	Cicli di inserimento	≥ 250
Grado di londura	3	Genere di contatto	Femmina
Sezione di collegamento, max.	0.13 mm ²	Sezione di collegamento, min.	0.08 mm ²

Dati generali

Collegamento 1	M12 Contact	Collegamento 2	Crimp
Materiale dei contatti	Lega di rame	Superficie dei contatti	dorata
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.08 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0.13 mm ²
Cicli di inserimento	≥ 250		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Accessori**... per M12**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatorì.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-TMCSK	Versione
N. d'ordine	1381690000	Utensile di compressione, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-TMC-PD	Versione
N. d'ordine	1381700000	Inserto pinza crimpatrice, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183856	
CPZ	1 ST	