

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, 6mm ² , 16mm ² , Crimpatura con profilo trapezoidale
N. d'ordine	2676300000
Tipo	CRIMPER 16 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741698
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	30 mm
Posizione verticale	78 mm
Larghezza	200 mm
Peso netto	415.9 g

Profondità (pollici)	1.1811 inch
Altezza (pollici)	3.0709 inch
Larghezza (pollici)	7.874 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	16 mm ²
Sezione del terminale, min.	6 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura con profilo trapezoidale

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastica	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 6
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 10	Area di crimpatura , max.	16 mm ²
Area di crimpatura , min.	6 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		