

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull Power secondo le specifiche PROFINET

NET

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine
N. d'ordine	2682090000
Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
CPZ	50 Pieza

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	97.4 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	5	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Schermatura	non schermate	Classe d'infiammabilità UL	94 V-2
Colori	grigio argento	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dei contatti	Lega di rame	Sezione di collegamento cavo, flessibile	2.5 mm ² max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.75 mm ²	Diametro guaina, max.	13 mm
Diametro guaina, min.	8 mm	Grado di protezione	IP65, IP67
Cicli di inserimento	≥ 100	Grado di lordura	2
Collegamento 1	PushPull Power	Collegamento 2	Molla autobloccante
Materiale guarnizione cavo	EPDM	Materiale guarnizione	NBR
Tipo di bloccaggio	Push Pull		

Norme

Connettori a norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------------------	--

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio	24 V	Corrente di carico a 50 °C	16 A
----------------------	------	----------------------------	------

Standard generali

Connettori a norma	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------------------	--

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Per cavi con diametro esterno di 6-8 mm, ordinare guarnizione di riduzione supplementare.
---------------------------	---

Classificazioni



ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Dati tecnici

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Disegni**Disegno quotato****Disegno**

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Componenti singoli

Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Versione
N. d'ordine	2531330000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, Inserto guarnizione,
GTIN (EAN)	4050118545227	PROFINET
CPZ	10 ST	