

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2683860000
Tipo	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
CPZ	1 Pieza

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	446 mm	Altezza (pollici)	17.559 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	528 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Inserto in schiuma tester
----------------------	---------------------------

Cassettiera porta utensili

Equipaggiamento	con utensili
-----------------	--------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Tester del campo magnetico senza contatto**

- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- per il funzionamento di prova di valvole solenoidi, relé, bobine e contattori
- misurazione di tutti i campi magnetici
- Indicazione: ottica e acustica
- compresa funzione di torcia elettrica

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT M	Versione
N. d'ordine	2436680000	Utensili di verifica, Tester del campo magnetico senza contatto
GTIN (EAN)	4050118450019	
CPZ	1 ST	

Tester della tensione senza contatto

- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT LCL	Versione
N. d'ordine	2436670000	Utensili di verifica, Cercacavi
GTIN (EAN)	4050118450033	
CPZ	1 ST	

con display LCD

Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT DIGI PRO	Versione
N. d'ordine	9918870000	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
GTIN (EAN)	4032248405756	
CPZ	1 ST	