

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
N. d'ordine	2685560000
Tipo	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E486077

Dimensioni e pesi

Peso netto	35 g
------------	------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...105 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	3	Colori	nero
Materiale base della custodia	Nylon, Fibra di vetro, UL riconosciuta	Materiale dei contatti	Ottone, nichel placcato
Superficie dei contatti	CuZn, nichelato		
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 3.5 mm ² max.	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm ² min.		
Grado di protezione	IP68 (50 m / 24 h)		

Proprietà elettriche

Tensione nominale	600 V	Corrente nominale	20 A
-------------------	-------	-------------------	------

Standard generali


N° certificato (cURus)	E486077
------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Disegni

Disegno quotato



Sezione di montaggio

