



Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
N. d'ordine	2685560000
Tipo	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° certificato (cURus) E486077

Dimensioni e pesi

Peso netto 35 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...105 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS ConformeREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli 3Materiale base della custodia Nylon, Fibra di vetro, UL riconosciutaSuperficie dei contatti CuZn, nichelatoSezione di collegamento cavo, flessibile, 3.5 mm² max.Grado di protezione IP68 (50 m / 24 h)Colori neroMateriale dei contatti Ottone, nichel placcatoSezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm² min.Sezione di collegamento del conduttore, 0.75...3.5 mm² flessibile

Proprietà elettriche

Tensione nominale 600 VCorrente nominale 20 A

Standard generali


N° certificato (cURus) E486077

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001059ETIM 10.0 EC001059ECLASS 15.0 27-40-02-12ETIM 9.0 EC001059ECLASS 14.0 27-40-02-12

Disegni

Disegno quotato



Sezione di montaggio

