

**IE-USB-A-A-1.8M-ML**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo USB, USB A, con bloccaggio meccanico, USB A, con bloccaggio meccanico, PVC, 1.8 m
N. d'ordine	<a href="#">2695980018</a>
Tipo	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
CPZ	1 Pieza

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	1.8 m	Lunghezza (pollici)	70.8661 inch
Peso netto	70 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	0 °C...80
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici del cavo

Colore della guaina nero

## Dati tecnici generali

Superficie dei contatti Oro su nichel

## Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, con bloccaggio meccanico, Plastica, schermate
--------------------------------	--

## Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, con bloccaggio meccanico, Plastica, schermate
----------------------------------	--

## Struttura del cavo


Diametro guaina	4.5 mm	Colore della guaina	nero
Sezione	2*AWG28 + 2*AWG24	Diametro guaina, max.	4.7 mm
Diametro guaina, min.	4.3 mm	Materiale rivestimento	PVC

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**Disegni**

**Dimensional drawing**



**Vantaggi del prodotto**

