

**IE-TMC-PX2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Inserto pinza crimpatrice
N. d'ordine	<a href="#">2696270000</a>
Tipo	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	23.75 mm	Profondità (pollici)	0.935 inch
Lunghezza	23.6 mm	Lunghezza (pollici)	0.9291 inch
Peso netto	22 g		

### Temperature

Temperatura di posa

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Versione per pinza crimpatrice,  
Femmina

### Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp	Area di crimpatura regolabile AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
----------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------

### Descrizione contatto

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 22
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Accessori****Contatti a crimpare M12X**

Contatti a crimpare di precisione lavorati a macchina per M12X

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PIC-M12X-S-22/26	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2673440000</a>	Contatto, senza, Femmina	
GTIN (EAN)	4050118765359		
CPZ	100 ST		