

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Inserto pinza crimpatrice
N. d'ordine	2696270000
Tipo	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	23.75 mm	Profondità (pollici)	0.935 inch
Lunghezza	23.6 mm	Lunghezza (pollici)	0.9291 inch
Peso netto	22 g		

Temperature

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione per pinza crimpatrice,
Femmina

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp	Area di crimpatura regolabile AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
----------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 22
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Contatti a crimpare M12X

Contatti a crimpare di precisione lavorati a macchina per M12X

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PIC-M12X-S-22/26	Versione	
N. d'ordine	2673440000	Contatto, senza, Femmina	
GTIN (EAN)	4050118765359		
CPZ	100 ST		