

FUCR 60-150V RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, rosso, 6.3 A, orientabile, innestabile, V-0, Wemid
<u>2697670000</u>
FUCR 60-150V RT
4050118705423
10 Pieza
Disponibile solo in alcuni paesi



FUCR 60-150V RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dati generali per l'ordinazione	<u> </u>		
Prodotto locale	Disponibile solo in alcuni paesi		
Dimensioni e pesi			
B (10)	40.5	B (192) (193)	4.5045
Profondità	40.5 mm	Profondità (pollici)	1.5945 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	6.64 g		
Temperature			·
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Aaltri dati tecnici			
Tipo di montaggio	innestato		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	nero, rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Generale			
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C		
Classificazioni			'
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
FOLACO 1F O	07.05.00.00		

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-25-03-90