


FUCR 60-150V RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, rosso, 6.3 A, orientabile, innestabile, V-0, Wemid
N. d'ordine	2697670000
Tipo	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
CPZ	10 Pieza
Prodotto locale	Disponibile solo in alcuni paesi

FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dati generali per l'ordinazione

Prodotto locale	Disponibile solo in alcuni paesi
-----------------	----------------------------------

Dimensioni e pesi

Profondità	40.5 mm	Profondità (pollici)	1.5945 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	6.64 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di montaggio	innestato
-------------------	-----------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	nero, rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
--	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		