


**HDC MDF 10B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2708500000
Tipo	<a href="#">HDC MDF 10B</a>
GTIN (EAN)	4064675006848
CPZ	1 Pieza

**HDC MDF 10B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	55 mm	Profondità (pollici)	2.1654 inch
Posizione verticale	44.05 mm	Altezza (pollici)	1.7342 inch
Larghezza	99 mm	Larghezza (pollici)	3.8976 inch
Peso netto	35 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto	Galleggiante su entrambi i lati, si può compensare un offset di $\pm$ 2 mm. Galleggiante su un lato, si può compensare un offset di $\pm$ 1 mm.
---------------------------	--

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

# Disegni

