**Foglio dati**

# THM WO 25.4/93 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.
• Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
• Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | THM, Segnafili e segnacavi, 9.4 - 18.8 mm, 25.4 x 93 mm, bianco |
| N. d'ordine | 2711990000 |
| Tipo | THM WO 25.4/93 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118749946 |
| CPZ | 500 Pieza |

# Foglio dati

## THM WO 25.4/93 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 0.03 mm | Profondità (pollici) | 0.0012 inch |
| Posizione verticale | 25.4 mm | Altezza (pollici) | 1 inch |
| Larghezza | 93 mm | Larghezza (pollici) | 3.6614 inch |
| Peso netto | 0.3 g | | |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Campo delle temperature di impiego | -40…150 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adesivo | Adesivo di poliacrilato | | |
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | | |
| Tipo di stampa | Neutro | | |
| Larghezza | 93 mm | | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C | | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | | |
| Colori | bianco | | |
| Alogeni | No | | |
| Materiale di base | Pellicola in poliestere | | |
| Caratteri stampati | senza | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Etichetta in bobina | |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | | |
| stampante compatibile | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Campo delle temperature di impiego | -40…150 °C | | |
| Numero per rotolo | 500 | | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 277 mm² |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 18.8 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 9.4 mm |
| Diametro esterno conduttore | 9.4 - 18.8 mm | Sezione di collegamento dei conduttori | 277 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# THM WO 25.4/93 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versione |
| N. d'ordine | 2005080000 | Nastro a colori |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | RIBBON MM 110/360 SW | Versione |
| N. d'ordine | 2005070000 | Nastro a colori |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| CPZ | 1 ST | |