

SFX 11/60 MM BP GE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Alta flessibilità: SFX

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

Dati generali per l'ordinazione

SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 13
mm, giallo
<u>2712120000</u>
SFX 11/60 MM BP GE
4050118749816
6000 Pieza



SFX 11/60 MM BP GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS

Dimensioni e pesi				
Profondità	0.6 mm	Profondità (pollici)	0.0236 inch	
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch	
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0.5118 inch	
Peso netto	0.46 g			

Conforme

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...90 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Versione	esente da alogeni
Larghezza	13 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	НВ
Campo delle temperature di impiego,	90 °C	Campo delle temperature di impiego,	-40 °C
max.		min.	
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	Poliuretano	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	44 x 10.5 mm	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-4090 °C	Numero per rotolo	1000

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²	Diametro esterno del conduttore, max.	40 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Larghezza del campo di testo	44 mm
Varco fascetta serracavo	Piatto	Altezza del campo di testo	10.5 mm
Diametro esterno conduttore	7 - 40 mm	Fascetta serracavo compatibile	Plastica
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 500 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versione catalogo / Disegni



Disegni

SFX 11/60 MM BP GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SFX 11/60 MM BP GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
Tipo N. d'ordine	RIBBON MM 110/360 SW 2005070000	Versione Ink ribbon
-	· ·	

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

_ at. 90	zati gonoran por roraniaziono			
Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione		
N. d'ordine	<u>1302920000</u>			
GTIN (EAN)	4050118102307			
CPZ	1 ST			

Data di creazione 11.11.2025 12:13:12 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4