

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2712681000
Tipo	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	10 m	Lunghezza (pollici)	393.7008 inch
Peso netto	2300 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	8	Lunghezza del cavo	100 m
Resistenza d'isolamento	≥ 500 MΩ	Categoria	Cat. 7 (ISO/IEC 11801)
Tensione nominale	100 V	Corrente nominale	0.5 A
Grado di lordura	2	Versione lato opposto	aperto
Versione lato modulo	aperto		

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	100 m	Colore della guaina	verde
Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754-1	Isolamento	PE
Materiale della guaina	PUR		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		