

TS TTB 6 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gli accessori completi della gamma TTB Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste. Tutti i componenti rilevanti per la funzione e la sicurezza sono collegati in modo vincolante alla morsettiera. Questo aumenta l'affidabilità dei circuiti dei convertitori di corrente e tensione durante i lavori di installazione e manutenzione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.5 mm, Profondità: 51.3 mm
N. d'ordine	2715540000
Tipo	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
CPZ	48 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	51.3 mm	Profondità (pollici)	2.0197 inch
Posizione verticale	9.4 mm	Altezza (pollici)	0.3701 inch
Larghezza	6.3 mm	Larghezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	1.1 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	Spina		

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	marrone
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dimensioni

Profondità di innesto	11.5 mm
-----------------------	---------

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C
--	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Disegni



