

**VP HEX M25 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Tappi filettati, in stato chiuso, M 25 x 1,5, 15 mm, Poliammide 6 (PA 6)
N. d'ordine	<a href="#">2715760000</a>
Tipo	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
CPZ	25 Pieza

## VP HEX M25 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	5.8 mm	Altezza (pollici)	0.2283 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Lunghezza	15 mm	Lunghezza (pollici)	0.5906 inch
Diametro	32 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	14 mm	Peso netto	5.67 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Coppia di serraggio	2.5 Nm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	No
Norme	in accordance with UL94 V-2	Grado di protezione	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Pressacavo	metrico	Materiale di base	Poliammide 6 (PA 6)
Diametro della guarnizione ad anello	25.00 mm	Filettatura (esterna)	M 25 x 1,5
Lunghezza filettatura	15 mm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		