

**VP HEX M50 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Tappi filettati, in stato chiuso, M 50 x 1,5, 18 mm, Poliammide 6 (PA 6)
N. d'ordine	<a href="#">2715790000</a>
Tipo	VP HEX M50 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805444
CPZ	10 Pieza

## VP HEX M50 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	9.5 mm	Altezza (pollici)	0.374 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Lunghezza	18 mm	Lunghezza (pollici)	0.7087 inch
Diametro	63.5 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	17 mm	Peso netto	0.04 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Coppia di serraggio	8 Nm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	No
Norme	in accordance with UL94 V-2	Grado di protezione	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Pressacavo	metrico	Materiale di base	Poliammide 6 (PA 6)
Diametro della guarnizione ad anello	50.00 mm	Filettatura (esterna)	M 50 x 1,5
Lunghezza filettatura	18 mm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		