

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
N. d'ordine	2715990000
Tipo	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
CPZ	1 Pieza

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	12.2 g
------------	--------

Temperature

Valori limite di temperatura	-20 °C ... 100 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	6.5 mm	Diametro cavo, esterno, min.	4 mm
Alogenici	esente da alogeni	Apertura della chiave 1	27 mm
Apertura della chiave	27 mm	Grado di protezione	IP68
Pressacavo	PG 16	Materiale di base	policarbonato
Guarnizione	TPE	Filettatura (esterna)	PG 16
Filettatura (interna)	PG 16		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		