

**HDC 16B TSS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP66, IP67, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Vite, , Dimensione entrate cavi: M 40
N. d'ordine	<a href="#">2716770000</a>
Tipo	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
CPZ	1 Pieza

## HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	102 mm	Altezza (pollici)	4.0157 inch
Peso netto	175 g		

## Temperature

Temperatura ambiente -40 °C...100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Pressacavo WMP

Diametro del cavo, min.	19 mm	Diametro del cavo, max.	28 mm
Apertura della chiave	36 mm	Dimensione entrate cavi	M 40

## Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Superficie	non trattato
Grado di protezione	IP66, IP67, in stato collegato		

## Dimensioni

Entrata cavo	con pressacavi	Altezza Custodia B	102 mm
--------------	----------------	--------------------	--------



## Esecuzione

Pressacavi, numero	1	Dimensione entrate cavi	M 40
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore	Copertura	senza coperchio
Coppia di serraggio	3 Nm	Numero entrate cavo laterali	1
Esecuzione custodia	Entrata cavo laterale	Esecuzione sistema di chiusura	Vite
Dimensioni di installazione	6	Entrata cavo	con pressacavi
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 9011
BG	6	Adatti per ModuPlug®	Sì

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Disegni**



**HDC 16B TSS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessori**

www.weidmueller.com

**Angolari di fissaggio**

Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC AF SET WM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2716800000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: , Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4050118803679	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC AF WM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2716790000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: , Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4050118803662	
CPZ	20 ST	