

**HDC 10B AF WM COVER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nostre custodie in plastica montate su flangia presentano un pressacavo integrato e un bloccaggio a vite. Vengono sigillate direttamente nella parete pannello e possono pertanto essere usate senza una custodia accessoria. Le custodie sono straordinarie grazie alla loro leggerezza e alla protezione ottimale da contaminazioni, acqua e vibrazioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP66, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, Vite, , Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	<a href="#">2716820000</a>
Tipo	HDC 10B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803693
CPZ	1 Pieza

## HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E223801

## Dimensioni e pesi

Profondità	55 mm	Profondità (pollici)	2.1654 inch
Posizione verticale	39.5 mm	Altezza (pollici)	1.5551 inch
Larghezza	102.5 mm	Larghezza (pollici)	4.0354 inch
Lunghezza	102.5 mm	Lunghezza (pollici)	4.0354 inch
Peso netto	42.24 g		

## Temperature

Temperatura ambiente -20 °C...100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Pressacavo WMP

Dimensione entrate cavi none

## Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0 Grado di protezione IP66, in stato collegato

## Dimensioni

Entrata cavo No

## Esecuzione

Pressacavi, numero	0	Dimensione entrate cavi	none
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Coperchio	Copertura	con coperchio
Coppia di serraggio	3 Nm	Numero entrate cavo in alto	0
Numero entrate cavo laterali	0	Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori della custodia
Esecuzione sistema di chiusura	Vite	Dimensioni di installazione	4
Entrata cavo	No	Tipo	Copertura
Guarnizione	NBR	Filettatura (interna)	without
Colore (RAL)	RAL 7035	BG	4
Adatti per ModuPlug®	Sì		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02

**Dati tecnici**

---

ECLASS 15.0

27-44-02-02

---