

IE-C5DE4UP0300PCSXXX-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - pin diritto IP67, aperto, Cat. 5e, PUR, 30 m
N. d'ordine	2717750300
Tipo	IE-C5DE4UP0300PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780055
CPZ	1 Pieza

IE-C5DE4UP0300PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	30 m	Lunghezza (pollici)	1181.1024 inch
Peso netto	1849 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404
quantità di fili	4	Schermato	Si
Alogenici	Esente da alogeni a norma IEC 60754	Isolamento	Poliolefina
cicli di piegatura	2 Mio	Resistenza alla fiamma	Yes
Materiale della guaina	PUR	Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione	Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-30...70 °C	Numero di poli	4

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	estremità conduttore libera
--------------------------------	-----------------------------

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
----------------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Disegni**Cablaggio**

	M12		M12
1	yellow	1	
2	white	2	
3	orange	3	
4	blue	4	