

IE-C5DE4UP0200PCSPSS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codi- ficato P M8 - pin diritto IP67, Codificato P M8 – presa diritta IP67, Cat. 5e, PUR, 20 m
N. d'ordine	<u>2717790200</u>
Tipo	IE-C5DE4UP0200PCSPSS-E
GTIN (EAN)	4050118780413
CPZ	1 Pieza



IE-C5DE4UP0200PCSPSS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

27-06-03-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
DOLLO	0 1		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	20 m	Lunghezza (pollici)	787.4016 inch
Peso netto	580 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggia		Tomporatura d'accraizia	40 °C 80 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C
Conformità ambientale del p	rodotto		
	· ouotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
Dati tecnici del cavo			
Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404
quantità di fili	4	Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754
Isolamento	Poliolefina	cicli di piegatura	2 Mio
Resistenza alla fiamma	Yes	Materiale della guaina	PUR
Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione
Campo delle temperature, posa fissa	-4080 °C	Campo delle temperature, posa mobile	-3070 °C
Numero di poli	4		
Dati tecnici generali			
Grado di protezione	IP67		
Connettore maschio dx			
Spina di collegamento a destra	M8, Codificato P, IP67, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate		
Classificazioni			
ETINA C.O.	F0000F00	FT!N4.7.0	5000500
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002599 EC002599	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002599 EC002599
LINVI O.O	L0002333	LITIVI J.U	L0002333

Data di creazione 10.11.2025 07:04:49 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

Versione catalogo / Disegni

EC002599

27-06-03-08

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		



IE-C5DE4UP0200PCSPSS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2
3 —— 1	blue	3