

SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con la vasta gamma di prodotti della famiglia MultiMark è possibile ottenere una siglatura ottimamente strutturata e sostenibile in qualsiasi armadio di comando. Un esempio dell'assortimento è il nostro segnafili SlimFix, che può essere stampato e bloccato in modo particolarmente rapido. Allo stesso tempo, i prodotti soddisfano i più stringenti requisiti di resistenza alle vibrazioni e agli urti. I segnafili vantano un design aperto e possono essere installati semplicemente e velocemente prima o dopo il cablaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, bianco
N. d'ordine	271917000
Tipo	SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888201
CPZ	700 Pieza

SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	24 mm	Altezza (pollici)	0.9449 inch
Larghezza	5.4 mm	Larghezza (pollici)	0.2126 inch
Peso netto	0.3 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	Tipo di stampa	Neutro
Versione	con piedino a incastro	Larghezza	5.4 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Colori	bianco
Alogeni	No	Materiale di base	PC-ABS, TPU
Caratteri stampati stampante compatibile	senza THM MULTIMARK	Dimensioni del campo di siglatura	3.7 x 2.1.5 mm
		Numero per rotolo	700

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	3.3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 3.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 2.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni



SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005090000	Nastro a colori	
GTIN (EAN)	4050118390216		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Versione	
N. d'ordine	2719270000		
GTIN (EAN)	4050118849158		
CPZ	1 ST		