


SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con la vasta gamma di prodotti della famiglia MultiMark è possibile ottenere una siglatura ottimamente strutturata e sostenibile in qualsiasi armadio di comando. Un esempio dell'assortimento è il nostro segnafile SlimFix, che può essere stampato e bloccato in modo particolarmente rapido. Allo stesso tempo, i prodotti soddisfano i più stringenti requisiti di resistenza alle vibrazioni e agli urti. I segnafile vantano un design aperto e possono essere installati semplicemente e velocemente prima o dopo il cablaggio.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Segnafile e segnacavi, 2.5 - 4 mm, 12 x 5.7 mm, bianco |
| N. d'ordine | 2719210000 |
| Tipo | SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118888249 |
| CPZ | 1200 Pieza |

SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 12 mm | Altezza (pollici) | 0.4724 inch |
| Larghezza | 5.7 mm | Larghezza (pollici) | 0.2244 inch |
| Peso netto | 0.22 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | Tipo di stampa | Neutro |
| Versione | con piedino a incastro | Larghezza | 5.7 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 90 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -50 °C | Colori | bianco |
| Alogeni | No | Materiale di base | PC-ABS, TPU |
| Caratteri stampati | senza | Dimensioni del campo di siglatura | 4.9 x 9.5 mm |
| Numero per rotolo | 1200 | | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 3.3 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 4 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 2.5 mm | Diametro esterno conduttore | 2.5 - 4 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 3.3 - 4 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**THM MULTIMARK**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER SFM 4 | Versione | |
| N. d'ordine | 2835010000 | | |
| GTIN (EAN) | 4064675427346 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Nastri a colori

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Versione | |
| N. d'ordine | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| CPZ | 1 ST | | |