KCMA-8-250-5A-1.5VA1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 250 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 1.5 VA, Classe di precisione: 1, Convertitore di corrente con nucleo apribile	
N. d'ordine	<u>2728090000</u>	
Tipo	KCMA-8-250-5A-1.5VA1	
GTIN (EAN)	4050118813685	
CPZ	1 Pieza	
Costruttore	MBS AG	



KCMA-8-250-5A-1.5VA1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	1259.28 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Attributi elettrici			
Classe di precisione	1	Corrente secondaria	05 A
Carico	1.5 VA	Corrente primaria	250 A
Caratteristiche tecniche			
Grado di protezione	IP20	Frequenza nominale	50 Hz
Dimensioni dei conduttori	in tensione	· · · · ·	
Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80.00 mm
Guida di supporto	80 x 120 mm		
Coordinazione di isolamen	to		
Classe di precisione	1		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Versione catalogo / Disegni

KCMA-8-250-5A-1.5VA1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







