

KCMA-8-250-5A-1.5VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Convertitori di corrente per il retrofit
delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 250 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 1.5 VA, Classe di precisione: 1, Convertitore di corrente con nucleo apribile
N. d'ordine	2728090000
Tipo	KCMA-8-250-5A-1.5VA1
GTIN (EAN)	4050118813685
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1259.28 g
------------	-----------

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio
--------------------------	-------------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione	1	Corrente secondaria	0...5 A
Carico	1.5 VA	Corrente primaria	250 A

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20	Frequenza nominale	50 Hz
---------------------	------	--------------------	-------

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80.00 mm
Guida di supporto	80 x 120 mm		

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione	1
----------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

