


**KCMA-8-4000-5A-15VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Convertitori di corrente per il retrofit  
delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Corrente primaria: 4000 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 15 VA, Classe di precisione: 1, Convertitore di corrente con nucleo apribile
N. d'ordine	<a href="#">2728190000</a>
Tipo	KCMA-8-4000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810530
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	79 mm	Profondità (pollici)	3.1102 inch
Posizione verticale	243 mm	Altezza (pollici)	9.5669 inch
Larghezza	195 mm	Larghezza (pollici)	7.6772 inch
Peso netto	3692.48 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Attributi elettrici

Classe di precisione	1	Corrente secondaria	0...5 A
Carico	15 VA	Corrente primaria	4000 A

## Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20	Classe di isolamento	E
Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico	1,2 x Inominale	Frequenza nominale	50 Hz

## Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	80.00 mm
Guida di supporto	80 x 120 mm	Luogo di installazione	Uso interno

## Coordinazione di isolamento

Standard	EN 60044/1	Classe di precisione	1
----------	------------	----------------------	---

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

