

**WPC WAGON 115V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Accessori opzionali per la personalizzazione dei centri di lavorazione cavi (WPC) sulla base delle singole richieste. Sistemi di inserimento cavi direttamente sul carrello officina o nell'unità esterna, stampanti o piastre di impugnatura aggiuntive.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Macchine automatiche
N. d'ordine	<a href="#">2728480000</a>
Tipo	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
CPZ	1 Pieza

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	750 mm	Profondità (pollici)	29.5275 inch
Posizione verticale	1800 mm	Altezza (pollici)	70.866 inch
Larghezza	1100 mm	Larghezza (pollici)	43.307 inch
Peso netto	30000 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------------	---------	------------------------	---------------------------

## Macchine automatiche spezzonatrici

Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------------	---------	------------------------	---------------------------

## WPC

Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Tipo di display	Touchscreen da 15 pollici
Nota	Capacità di carico massima 180 kg, Uso mobile, Quadro elettrico con cablaggio completo, connettori maschio principali e connessioni USB aggiuntive, supporto per display orientabile	Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		