


VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ampia scelta di accessori per tutta la gamma

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2735070000
Tipo	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
CPZ	10 Pieza

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	13 mm	Altezza (pollici)	0.5118 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0.6693 inch
Peso netto	0.65 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio		Temperatura ambiente	...70 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Campo di frequenze, max.	60 Hz	Campo di frequenze, min.	50 Hz
Prefusibile integrato	No		

Dati generali

Versione	Gancio di bloccaggio	Forma	varie
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Grado di protezione	IP20		

Dati generali

Grado di protezione	IP20	Colori	nero
---------------------	------	--------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		