


HDC MFGS 6B AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Semplice**

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Frame
N. d'ordine	2736890000
Tipo	HDC MFGS 6B AB
GTIN (EAN)	4050118822250
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	34.4 mm	Profondità (pollici)	1.3543 inch
Larghezza	51 mm	Larghezza (pollici)	2.0079 inch
Peso netto	51.92 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

Dati generali

Dimensioni di installazione	3	Cicli di inserimento	≥ 500
Materiale di base	Pressofusione di zinco	Serie	ModuPlug
Versione del perno di guida	corto	Numero di slot	2

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Il collegamento PE non è più disponibile per la versione con pin guida.
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Disegni

