


**HDC MFGS 6B BA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Semplice**

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Frame
N. d'ordine	<a href="#">2736900000</a>
Tipo	HDC MFGS 6B BA
GTIN (EAN)	4050118822267
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	34.4 mm	Profondità (pollici)	1.3543 inch
Larghezza	51 mm	Larghezza (pollici)	2.0079 inch
Peso netto	52.8 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

### Dati generali

Dimensioni di installazione	3	Cicli di inserimento	≥ 500
Materiale di base	Pressofusione di zinco	Serie	ModuPlug
Versione del perno di guida	corto	Numero di slot	2

### Nota importante

Informazioni sul prodotto	Il collegamento PE non è più disponibile per la versione con pin guida.
---------------------------	---

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MFGS 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

