


**HDC MFGS 10B CA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Frame
N. d'ordine	<a href="#">2736920000</a>
Tipo	HDC MFGS 10B CA
GTIN (EAN)	4050118822281
CPZ	1 Pieza

**HDC MFGS 10B CA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	37.35 mm	Profondità (pollici)	1.4705 inch
Larghezza	64 mm	Larghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	57.2 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

**Dati generali**

Dimensioni di installazione	4	Cicli di inserimento	≥ 500
Materiale di base	Pressofusione di zinco	Serie	ModuPlug
Versione del perno di guida	corto	Numero di slot	3

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto Il collegamento PE non è più disponibile per la versione con pin guida.

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC MFGS 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

