


**HDC MFGL 10B CA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Semplice**

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Frame
N. d'ordine	<a href="#">2737000000</a>
Tipo	HDC MFGL 10B CA
GTIN (EAN)	4050118823059
CPZ	1 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Profondità	37.35 mm	Profondità (pollici)	1.4705 inch
Larghezza	64 mm	Larghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	67.54 g		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

#### Dati generali

Dimensioni di installazione	4	Cicli di inserimento	≥ 500
Materiale di base	Pressofusione di zinco	Serie	ModuPlug
Versione del perno di guida	lungo	Numero di slot	3

#### Nota importante

Informazioni sul prodotto	Il collegamento PE non è più disponibile per la versione con pin guida.
---------------------------	---

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MFGL 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

