

SM-DT-H 27/27 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Supportiamo i nostri clienti dell'industria alimentare con sistemi di siglatura rilevabili, per assicurare gli elevati standard richiesti ai sensi della normativa HACCP. Grazie al riempitivo metallico, i nostri cartellini MultiCard rilevabili possono essere identificati con affidabilità da rilevatori di metallo e ai raggi X. Questo riduce al minimo il rischio di contaminazione del prodotto durante i processi di lavorazione. La massima sicurezza è assicurata da importanti caratteristiche del prodotto, quali la resistenza alla corrosione o una maggiore resistenza all'invecchiamento provocato dai raggi UV in aree interne e dal calore. Tali caratteristiche sono costantemente testate e confermate dai nostri laboratori accreditati. Non adatti al contatto diretto con gli alimenti.

- Identificabile con rilevatori di metallo e ai raggi X
- Riconoscibile visivamente perché di colore blu
- Riempitivo metallico resistente alla corrosione
- Immagine stampata chiara e resistente
- Disponibile in più versioni per un'ampia gamma di necessità di siglatura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Accessori, 59 x 27 mm, blu
N. d'ordine	2737800000
Tipo	SM-DT-H 27/27 BL
GTIN (EAN)	4064675210238
CPZ	10 Pieza

SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	3.3 mm	Profondità (pollici)	0.1299 inch
Posizione verticale	59 mm	Altezza (pollici)	2.3228 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	27 mm	Lunghezza (pollici)	1.063 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	1.44 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.025 kg CO2 eq.	

Dati generali

Versione	Supporto per siglatura		
Larghezza	27 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	blu		
Alogeni	No		
Lunghezza	27 mm		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Rilevabile secondo Rondotest	4.7 mm Al		
Industrie consigliate	Industria alimentare		
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Accessories		
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		

Marcatori per apparecchi

Diametro 22 mm Alogeni No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

