

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Automatic stripper and crimper, 6mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup>
N. d'ordine	<a href="#">2740900000</a>
Tipo	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	550 mm	Profondità (pollici)	21.6535 inch
Posizione verticale	440 mm	Altezza (pollici)	17.3228 inch
Larghezza	415 mm	Larghezza (pollici)	16.3386 inch
Peso netto	40000 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	6 - 10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> opz.) / AWG 10-8 (AWG 12 opz.)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 3 s	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	6 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura, max.	10 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura, min.	6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di crimpatura	8 - 18 mm	Materiali di consumo	con collari isolanti
Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Accessori

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019190000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190141349	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019200000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190126575	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/26D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019210000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190002336	
CPZ	100 ST	

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>




- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0533500000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190183905	
CPZ	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0565700000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190026837	
CPZ	100 ST	

**Accessori**

**Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup>**



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H10,0/22 EB	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0534200000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio	
GTIN (EAN)	4008190033460		
CPZ	100 ST		

Tipo	H10,0/28 EB	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0565800000</a>	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, avorio	
GTIN (EAN)	4008190138646		
CPZ	100 ST		

**Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>**



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H6,0/20D GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9019220000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190151607		
CPZ	100 ST		

Tipo	H6,0/26D GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9019230000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190072117		
CPZ	100 ST		

## Accessori

### Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/22D R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9019240000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190075385		
CPZ	100 ST		
Tipo	H10,0/28D R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9019250000</a>	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, rosso	
GTIN (EAN)	4008190041410		
CPZ	100 ST		

### sciolti in bustina




- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18T OR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190061708		
CPZ	500 ST		
Tipo	H4,0/20T OR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021110000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190035754		
CPZ	500 ST		
Tipo	H4,0/26T OR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9021120000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, arancione	
GTIN (EAN)	4008190092825		
CPZ	100 ST		

**Accessori**

**Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>**



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H6,0/20T GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021130000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
CPZ	100 ST	

Tipo	H6,0/26T GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021140000</a>	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
CPZ	100 ST	

**Conduttore - sezione nom. 10,0 mm<sup>2</sup>**



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H10,0/22T BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021150000</a>	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190086886	
CPZ	100 ST	

Tipo	H10,0/28T BR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021160000</a>	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, marrone
GTIN (EAN)	4008190041915	
CPZ	100 ST	

## CA 100 DUO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	URS CA 100 DUO 4-6MM <sup>2</sup>	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2769020000</a>	
GTIN (EAN)	4064675026303	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS CA 100 DUO 4-10MM <sup>2</sup>	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2769030000</a>	
GTIN (EAN)	4064675026310	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIMESA VRM 3,49	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2007380000</a>	Accessori, Set di lame
GTIN (EAN)	4050118392753	
CPZ	1 ST	

### Macchine automatiche



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CA 100 DUO S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2912430000</a>	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
GTIN (EAN)	4099986536005	
CPZ	1 ST	