

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Interfaccia di servizio FrontCom® Micro con RJ45 in IP65

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom Micro con giunto RJ45
N. d'ordine	<u>2742310000</u>
Tipo	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
CPZ	100 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	42.9 mm	Profondità (pollici)	1.689 inch	
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1.7323 inch	
Larghezza	29.5 mm	Larghezza (pollici)	1.1614 inch	
Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm	
Peso netto	27.02 g	- 		
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C	
Temperatura di posa				
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%		
Dati generali				
Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2.0 Nm	Collegamento 1	RJ45	
Collegamento 2	RJ45	Descrizione articolo	FrontCom Micro con giunto RJ45	
Colori	nero	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel	
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	750	
Proprietà elettriche				
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af		-, -	
Standard generali				
Connettori a norma	IEC 60603-7-51			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031	
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031	
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02	
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02	
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92	
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92	
ECLASS 15.0	27-18-28-92			

Versione catalogo / Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Sezione di montaggio





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prodotti complementari



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e TélémécaniquePer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	an per i ordinazione		
Tipo	SM-H 27/18 SW	Versione	
N. d'ordine	<u>1716630000</u>	SwitchMark, Accessori, 48 x 27 mm, nero	
GTIN (EAN)	4008190343194		
CPZ	25 ST		

Versione catalogo / Disegni 4