

AEP DT 2.5 2T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Serie A, Terminale | | |
|-------------|--------------------|--|--|
| N. d'ordine | <u>2744150000</u> | | |
| Tipo | AEP DT 2.5 2T | | |
| GTIN (EAN) | 4064675035343 | | |
| CPZ | 20 Pieza | | |



AEP DT 2.5 2T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Omologazioni | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| ROHS | Conforme | | | |
| Dimensioni e pesi | | | | |
| _ | " | | | |
| Posizione verticale | 112.85 mm | Altezza (pollici) | 4.4429 inch | |
| Larghezza | 2.1 mm | Larghezza (pollici) | 0.0827 inch | |
| Peso netto | 4.1 g | | | |
| Conformità ambientale | del prodotto | | | |
| | | | | |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | | | |
| Aaltri dati tecnici | | | | |
| | | | | |
| bloccabile | Sì | | | |
| Dati dei materiali | | | | |
| Colori | Beige scuro | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Colon | beige scuro | Classe d lillianimabilità OL 34 | V- O | |
| Classificazioni | | | | |
| | - 222222 | | | |
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 | |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 | |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 | |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 | |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 | ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | |