

**HDC MHP 70 FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a vite assiale, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	<a href="#">2748310000</a>
Tipo	HDC MHP 70 FAS
GTIN (EAN)	4050118890884
CPZ	2 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E92202
N° certificato (cURus)	E310075

## Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1.7716 inch
Larghezza	34.2 mm	Larghezza (pollici)	1.3465 inch
Peso netto	8.64 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo
-------------------------	---

## Dati generali

Numero di poli	2	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale isolante	policarbonato	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Femmina	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	policarbonato
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1000 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	70 A	Slot a innesto necessari	1

## Versione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite assiale	Sezione di collegamento cavo, max.	25 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Contatto di potenza

Campo di serraggio, contatto di potenza, 25 mm<sup>2</sup> max.Campo di serraggio, contatto di potenza, 4 mm<sup>2</sup> min.



**Dati tecnici**

Coppia di serraggio, max. secondo il diametro del cavo	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Coppia di serraggio max.	2 Nm
	Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm <sup>2</sup>
	Sezione di collegamento cavo, max.	25 mm <sup>2</sup>
	Coppia di serraggio max.	3 Nm
	Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm <sup>2</sup>
	Sezione di collegamento cavo, max.	25 mm <sup>2</sup>
	Coppia di serraggio max.	6 Nm
Lunghezza di spellatura secondo il diametro del cavo	Diametro cavo, max.	7 mm
	Lunghezza di spellatura	11.00 mm
	Diametro cavo, max.	10.5 mm
	Lunghezza di spellatura	15.00 mm

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**Disegni**



**Standard**



**Semplice**

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC MF 6B AB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 6B BA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B AC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B CA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B AD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B DA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B AF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B FA	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
CPZ	1 ST	

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Con un perno guida lungo



#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 10B AC	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736990000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 6B AB	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736970000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 24B FA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2737040000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
CPZ	1 ST		

### Con un perno guida corto



#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 16B DA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 24B AF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
CPZ	1 ST		

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Con un perno guida lungo




#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
CPZ	1 ST		

### Con un perno guida corto



#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
CPZ	1 ST		

### Con un perno guida lungo



#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
CPZ	1 ST		

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Con un perno guida corto




#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 6B AB	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 24B FA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 10B AC	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
CPZ	1 ST		

### Con un perno guida lungo



#### Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 24B AF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2737030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGL 10B CA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2737000000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
CPZ	1 ST		

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Con un perno guida corto



## Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 6B BA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
CPZ	1 ST		

## Con un perno guida lungo



## Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 6B BA	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
CPZ	1 ST		

## HDC MHP 70 FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

### Moduli elettrici



#### Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP 70 MAS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748300000</a>	Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a vite assiale, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118891119	
CPZ	2 ST	
Tipo	HDC MHP 70 MC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2668190000</a>	Modulo di potenza, 1000 V, 70 A, Numero di poli: 2, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118767537	
CPZ	1 ST	