


HDC MHX 2 MAS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di potenza, 690 V, 40 A, Numero di poli: 2, Collegamento a vite assiale, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	2748320000
Tipo	HDC MHX 2 MAS
GTIN (EAN)	4050118891027
CPZ	2 Pieza

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E92202
N° certificato (cURus)	E310075

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	34.7 mm	Altezza (pollici)	1.3661 inch
Larghezza	34.2 mm	Larghezza (pollici)	1.3465 inch
Peso netto	26 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo
-------------------------	---

Dati generali

Numero di poli	2	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Maschio
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	3
Materiale di base	policarbonato	Serie	ModuPlug
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	690 V	Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	40 A
Slot a innesto necessari	1		

Versione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite assiale	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	2.5 mm ²		

Contatto di potenza

Coppia di serraggio, contatto di potenza, 2 Nm max.

Coppia di serraggio, contatto di potenza, 1.5 Nm min.

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Campo di serraggio, contatto di potenza, 10 mm²
max.

Campo di serraggio, contatto di potenza, 2.5 mm²
min.

Coppia di serraggio, max. secondo il diametro del cavo	Sezione di collegamento cavo, min.	2.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
	Coppia di serraggio max.	1.5 Nm
	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	8 mm ²
Lunghezza di spellatura secondo il diametro del cavo	Coppia di serraggio max.	2 Nm
	Diametro cavo, max.	4.8 mm
	Lunghezza di spellatura	9.00 mm
	Diametro cavo, max.	6.5 mm
Esagono incassato	Lunghezza di spellatura	11.00 mm
		2 mm

Classificazioni




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Standard



Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MF 6B AB	Versione
N. d'ordine	1428920000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233414	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 6B BA	Versione
N. d'ordine	1428940000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233353	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B AC	Versione
N. d'ordine	1428960000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233223	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B CA	Versione
N. d'ordine	1428980000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233278	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B AD	Versione
N. d'ordine	1429010000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233315	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B DA	Versione
N. d'ordine	1429030000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233407	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B AF	Versione
N. d'ordine	1429050000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233285	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B FA	Versione
N. d'ordine	1429070000	Telai
GTIN (EAN)	4050118233520	
CPZ	1 ST	


HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Con un perno guida lungo




Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 10B AC	Versione
N. d'ordine	2736990000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823042	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 6B AB	Versione
N. d'ordine	2736970000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823035	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 24B FA	Versione
N. d'ordine	2737040000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823097	
CPZ	1 ST	

Con un perno guida corto



Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 16B DA	Versione
N. d'ordine	2736940000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823004	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 24B AF	Versione
N. d'ordine	2736950000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823011	
CPZ	1 ST	


HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Con un perno guida lungo




Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versione	
N. d'ordine	2737020000	Telai	
GTIN (EAN)	4050118823073		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida corto




Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versione	
N. d'ordine	2736930000	Telai	
GTIN (EAN)	4050118822298		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida lungo



Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versione	
N. d'ordine	2737010000	Telai	
GTIN (EAN)	4050118823066		
CPZ	1 ST		


HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Con un perno guida corto




Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 6B AB	Versione
N. d'ordine	2736890000	Telai
GTIN (EAN)	4050118822250	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 24B FA	Versione
N. d'ordine	2736960000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823028	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 10B AC	Versione
N. d'ordine	2736910000	Telai
GTIN (EAN)	4050118822274	
CPZ	1 ST	

Con un perno guida lungo



Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 24B AF	Versione
N. d'ordine	2737030000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823080	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 10B CA	Versione
N. d'ordine	2737000000	Telai
GTIN (EAN)	4050118823059	
CPZ	1 ST	


HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Con un perno guida corto




Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGS 6B BA	Versione	
N. d'ordine	2736900000	Telai	
GTIN (EAN)	4050118822267		
CPZ	1 ST		
Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versione	
N. d'ordine	2736920000	Telai	
GTIN (EAN)	4050118822281		
CPZ	1 ST		

Con un perno guida lungo



Semplice

L'innovativo telaio scorrevole presenta due posizioni bloccabili predefinite per l'apertura e la chiusura. Questo permette una procedura di installazione del modulo semplice e senza utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MFGL 6B BA	Versione	
N. d'ordine	2736980000	Telai	
GTIN (EAN)	4050118822908		
CPZ	1 ST		

HDC MHX 2 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHX 2 FAS	Versione
N. d'ordine	2748330000	Modulo di potenza, 690 V, 40 A, Numero di poli: 2, Collegamento a vite assiale, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118891102	
CPZ	2 ST	
Tipo	HDC MHX 2 FC	Versione
N. d'ordine	2748350000	Modulo di potenza, 830 V, 40 A, Numero di poli: 2, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118890983	
CPZ	5 ST	